

















































Injektordüsen Sonderkulturen

Düse	AirMix® OC 	AirMix® HC 	AirMix® AN 	TurboDrop® TD 80°/60° Uni Clip 	TurboDrop® TD 40°/20° Uni Clip 	TurboDrop® TD-ADF Standard 
Spritzbild						
Spritz- winkel	80° (15° + 65°)	80°	80° – 130°	80° / 60°	40° / 20°	2 x 110°
JKI- Eintragung*						
Seite	18	20	21	30	31	32
Düse	TurboDrop® HiSpeed Standard 	TurboDrop® HiSpeed Uni Clip 	Albuz® AVI 80° 	Albuz® CVI 80° 	Albuz® AVI-OC 	Albuz® CVI-OC 
Spritzbild						
Spritz- winkel	2 x 110°	2 x 110°	80°	80°	80° (15° + 65°)	80° (15° + 65°)
JKI- Eintragung*						
Seite	34	35	47	49	50	51
Düse	Albuz® TVI 	Albuz® AVI-TWIN 	Albuz® CVI-TWIN 			
Spritzbild						
Spritz- winkel	80°	2 x 110°	2 x 110°			
JKI- Eintragung*						
Seite	52	60	61			

* Details zu JKI-Eintragungen s. jeweilige Produktseite

Sonderkulturen

Standarddüsen Sonderkulturen

Düse	Hohlkegel- düse DC	AN – 1/2 M	Albuz® ATR 60°	Albuz® ATR 80°	Albuz® ATI 60°	Albuz® ATI 80°
						
Spritzbild						
Spritz- winkel	45° – 95°	100° – 140°	60°	80°	60°	80°
JKI- Eintragung*						
Seite	43	44	54	55	56	57
Düse	Albuz® AD-AC Hohlkegel- düse	Albuz® AD-AC Vollkegel- düse	Albuz® ATF 80°			
						
Spritzbild						
Spritz- winkel	17° – 100°	17° – 69°	80°			
JKI- Eintragung*						
Seite	58	59	62			

* Details zu JKI-Eintragungen s. jeweilige Produktseite